



LFF6011009016L

Canal de distribución LFF de PVC 60x110mm, blanco RAL9016 L=3m

Características técnicas

Dimensiones

Altura	60 mm
Anchura	110 mm
Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	5460 - 5460 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	23
---	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip sujetacables incluido	Sí
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí