



WH20340700A

kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

##### Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	60 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

##### Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante
-----------------------	---------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
---------------------------	---------------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----