



FR23H1

Verdelers, Univers IP55, klasse II, 1850x800x400 mm + 100 mm sokkel

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

##### Uitrusting

Aantal rijen	12
--------------	----

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----