



WH20340709B

kallysto UP: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA + Befest.-Platte + Front Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Werkstoff	Duroplast

Abmessungen

Einbautiefe	12 mm
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	45 mm

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja