



FR23L2

univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 800x1850x275 + cokół 200mm, drzwi transp.

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	2050 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK07

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
Liczba otworów płyty kołnierzej	6

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	12
---------------	----

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----