



HW2W416FS

Offener Lasttrennschalter 1600A 4P HW2 Festeinbau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	12000 V

Elektrischer Strom

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3	66 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3	66 kA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja