



50763552

Tlačítko přepínací, řazení 6/0So, s orientační LED, nástěnné, W.1, bílá mat

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP55

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Povrchová úprava	Matný
Průhledné	Ne

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Rozměry

Hloubka	41 mm
Šířka	55 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Výška	55 mm

Texty

Osvětlení	S modrou jednotkou LED 230 V
Potisk	Bez potisku
Svorka	S dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Typ připojení	S N-svorkou S bezšroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro přišroubování

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano