



6768813525



**Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W1 gri/gri chiar op**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	63 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	Si
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si