Fiche technique du produit
FR23U1

FR23U1

Armoire,univers,IP55,classe de protéction2,1850x800x400mm + 100 mm socle

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

Installation, montage	
Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	No

Matières	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement	
Nombre de rangées	12

Matières	
Finition de la surface	Mat

Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

Courant électrique	
Courant assigné nominal	800 A

Tension	
Tension nominale	690 - 690 V

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui