Productdatablad
FR23U1

FR23U1

Verdeler, Univers IP55, klasse II, transp.deur, 1850x800x400 mm + 100 mm sokkel

Technische karakteristieken

Afmetingen	
Hoogte	1950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting	
Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting	
Aantal rijen	12

Materiaal	
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom	
Nominale stroom	800 A

Spanning	
Nominale spanning	690 - 690 V

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja