



FR23W5

Wandler- und Messschrank, Univ.N, inkl.Sockel, 2050x800x400mm, Region Süd

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Abmessungen

Höhe	2050 mm
Breite	800 mm
Tiefe	350 mm
Höhe Sammelschiene	30 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Isolationsspannung U _i	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	480 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
----------------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

