



WH36186905Q

robusto moulié AP compl.: Poussoir à clé/1p/2->0<-1/sans cylindre IP55 Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 25 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 85.2 mm

Profondeur de montage 85.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Avec fixation à griffes Non

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement Avec bornes à vis

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui