



LNH000040M6A

NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 40A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

aM

Sicherung

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

aM

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

40 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

2.10 W

Abmessungen

Höhe

79 mm

Breite

20.80 mm

Tiefe

52.5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja