



LNH000040M6A

**Pojistka nožová NH000 aM 690V 40A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | aM |
|--------------------------|----|

**Pojistka**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Velikost pojistky | NH000 |
|-------------------|-------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | aM |
|--------------------------|----|

**Napětí**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 690 - 690 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 40 A |
|-----------------|------|

**Podmínky použití**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

**Hlavní elektrické atributy**

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 80 kA |
|----------------------------------------------------------------|-------|

**Výkon**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 2,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 79 mm |
|-------|-------|

|       |          |
|-------|----------|
| Šířka | 20,80 mm |
|-------|----------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hloubka | 52,5 mm |
|---------|---------|

**Udržitelnost**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Bez REACh-SVHC | Ano |
|----------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|