




FR22E2



Schrank, univers, IP55/I, 1850x550x275mm + 200mm Sockel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 2050 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|