




1088710300

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, Alu elox

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Hliník

Povrch Eloxovaný

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 20 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Potisk S potiskem

Způsob montáže Pro přišroubování

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

K.x