



16616049

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab Q.x polarweiß, samt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe mit Mundstabführung
-----------------------	---------------------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	58,50 mm
Breite	58,50 mm
Tiefe	22,50 mm

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Klemmbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Geeignet für

Berker Q.x	
------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja