



FR22G2

Schrank, univers, IP55/I, 1850x550x400mm + 200mm Sockel

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2050 mm |
| Breite                   | 550 mm  |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

##### Sicherheit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10           |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

##### Installation, Montage

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

##### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|