



VA48W

Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Montáž na omítku

Rozměry

Výška 620 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 22 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

Materiál

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Povrch Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči 4

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano