



VA48K

### Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA48

#### Technické vlastnosti

##### Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče Montáž na omítku

##### Rozměry

Výška 620 mm  
Šířka 285 mm  
Hloubka 22 mm

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ano  
Počet dveří rozvaděče 1  
Počet zámků 0

##### Materiál

Kód RAL 9010  
Barva Bílá  
Materiál Umělá hmota  
Povrch Neošetřený

##### Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vlevo

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30  
Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči 4

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano