



ADZ363D



**Personskydds brytare-3x1 poler + nolla , 6kA, C-13A 30mA typ A med QuickConnect**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	3x 1P+N
Kurva	C

**Spänning**

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2 kV
Nominell impuls skyddsspänning Uimp	4000 V

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

**Elektrisk ström**

Märkström	13 A
Driftbrytförmåga Ics AC enligt IEC 60898-1	6 kA
Märkström -25°C	16,80 A
Märkström vid -20°C	16,50 A
Märkström -15°C	16,20 A
Märkström -10°C	15,90 A
Märkström -5°C	15,60 A
Märkström vid 0°C	15,20 A
Märkström 5°C	14,90 A
Märkström 10°C	14,50 A
Märkström 15°C	14,20 A
Märkström vid 20°C	13,80 A
Märkström 25°C	13,40 A
Märkström 30°C	13 A
Märkström 35°C	12,80 A
Märkström vid 40°C	12,70 A
Märkström vid 45°C	12,50 A
Märkström vid 50°C	12,40 A
Märkström 55°C	12,20 A
Märkström 60°C	12,10 A
Märkström 65°C	11,90 A
Märkström 70°C	11,70 A
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30 mA
Märkkortslutningbrytförmåga I <sub>cn</sub> under 230V AC enligt IEC60898-1	6 kA

**Elektriska huvudattribut**

Märkkortslutningbrytförmåga I <sub>cn</sub> (IEC 60898-1)	6 kA
---	------

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2 Nm
--	----------

**Säkerhet**

Läckströmstyp	A
---------------	---

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	9,60 W
--	--------

**Uthållighet**

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	2000

**Anslutning**

Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 4 mm <sup>2</sup>

---

**Installation, montering**

---

Nominellt åtdragningsmoment 2 - 2 Nm

---

**Användningsförhållanden**

---

Driftstemperatur -25 - 70 °C

---

Förvarings-/transporttemperatur -25 - 80 °C

---

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2 2

---

Energibegränsningsklass I<sup>2</sup>t 3

---

**Kapacitet**

---

Antal moduler 4

---

**Dimensioner**

---

Höjd 86 mm

---

Bredd 71 mm

---

Djup 70 mm

---

**Anslutning**

---

Anslutningstyp quickconnect

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse Ja

---