



GKWAD13025

Cable Winsta, 3x2.5mm² , 2.5m, sin halógenos

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos3

Tensión

Tensión máx. de servicio250 V

Tensión nominal230 - 250 V

Picos de tensión nominal4 kV

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada20 A

Cable

Diámetro del cable10 mm

Dimensiones

Longitud2500 mm

Cable

Longitud de cable2,5 m

Conexión

Sección máxima del conductor2,50 - 2,50 mm²

Tipo de conector/toma de corrienteWago Winsta

Conectividad

Cantidad de cables3

Tapa, puerta

InterenclavableSí

Equipo

Codificación mecánicaSí

Tipo cable lado 1Jack

Tipo cable lado 2Conector (toma)

Tipo de cableH05Z1Z1-F

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-23

Materiales

ColourNegro

Mecanismo de contacto de colorBlanco

Potencia

Carga de fuego1,31 kWh

Resistencia

Resistencia de continuidad1 mΩ

Cable

Cable resistente a temperatura permanente de hasta70 °C

Sostenibilidad

Conforme REACHSí

Conforme RoHSSí