



FR22V2

Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1850x550x400mm + 200 mm socle

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matériau

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matériau	Acier

Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Matériau

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----