



85875100



**KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Radio Protokoll KNX-Funk

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS  
easy

**Konnektivität**

Empfänger Kategorie 2  
Mit Bussystem KNX Nein  
Mit Bussystem KNX-Funk Ja

**Abmessungen**

Abmessungen 46.60 x 52.40 mm  
Höhe 46,60 mm  
Breite 52,40 mm  
Tiefe 29,60 mm  
Einbautiefe 40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Werkstoff**

Farbe Weiß

**Ausstattung**

Funk bidirektional Ja

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz  
Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

**Leistung**

Ausgangsleistung 115 W  
230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V  
Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

**Texte**

Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)  
Montageart Für den Einbau hinter UP-Einsätzen  
Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen