Produktdatenblatt
WH22592004T



WH22592004T

kallysto Kanaleinbau: Typ yp 25 80x100mm mit G3-Dose und Schnappblende Anthr.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	100 mm
Tiefe	61 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 25
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm^2

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module	1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja