



WH22592004T

kallysto montage en canaux: T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Anthracite

Code RAL

7024

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

80 mm

Largeur

100 mm

Profondeur

61 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Canal d'installation

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 25

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Identification

Avec inscription

Non

Textes

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui