Fiche technique du produit
WH22592004T



WH22592004T

kallysto montage en canaux: T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Dimensions	
Hauteur	80 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	61 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur de montage	7 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 25
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm^2
Installation, montage	
Montage	Canal d'installation
Position de montage/connexion	Horizontal
Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Cache, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui