



10143606

**Okvir 4-struki, B.7, nehrđajući čelik/antracit mat, četkatni metal**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	4
Broj modula	4

**Materijali**

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrđajući čelik
Obrada	Brušeno

**Dimenzije**

Visina	303 mm
Širina	95 mm
Dubina	9,60 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da