




10143606

Okvir 4-struki, B.7, nehrđajući čelik/antracit mat, četkatni metal

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	303 mm
Širina	95 mm
Dubina	9,60 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	4

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da