



10143606

Рамка 4X вертикальна нержавіюча сталь/антрацит В.7

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість секцій | 4 |
| Кількість модулів | 4 |

Матеріали

| | |
|------------------|---------------------------|
| Colour | Нержавіюча сталь |
| Код RAL | 9022 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Метал Нержавіюча сталь |
| Обробка | Шліфований |

Розміри

| | |
|---------|---------|
| Висота | 303 mm |
| Ширина | 95 mm |
| Глибина | 9,60 mm |

Аксесуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Положення для монтажу/підключення | Вертикальний |
|-----------------------------------|--------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK07 |

Тексти

| | |
|--------------------|-------------------|
| Режим встановлення | З'єднання хомутом |
|--------------------|-------------------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |