



KDS463AS

Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1L2L3N - L1N - L2N QuickBusbar

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Dimensions

Longueur

215 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²

Type de connexion / prise

Barre de pontage avec fourche

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules

12

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui