



KDS463AS

**12mod kamrail 63 A 3p+N / 3p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Uitvoering**

Aantal polen 4

Pooltype 3P+N

**Afmetingen**

Lengte 215 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

**Capaciteit**

Aantal modules 12

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja