



KDS463AT

Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1N - L2N - L3N - L1N QuickBusbar

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 215 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules 12

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui