




KDS463AT

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	215 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----