



KDS463AT

12mod kamrail 63 A 3p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Pooltype 3P+N

Afmetingen

Lengte 215 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 12

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja