



KDS463AT

Hřebenová přípojnice 3P+N 10mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Rozměry

Délka	215 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
--	--------

Provozní napětí AC	230 - 400 V
--------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
----------------------	--------------------

Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí
------------------------	-----------------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----