



KDS563C

### Barre 24 modules 63A (L1N-L2N-L3N - L1N-L2N-L3N)x2 QuickBusbar

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

##### Dimensions

Longueur	430 mm
----------	--------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche
---------------------------	-------------------------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

##### Capacité

Nombre de modules	24
-------------------	----

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----