



41248989



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Schraublifktklemmen S.1 IP44 polarweiß glänz

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

#### Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

**Texte**

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Geeignet für**

S.x/B.x
---------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja