



KDS563A

**Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N QuickBusbar**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 4

**Abmessungen**

Länge 215 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

**Kapazität**

Anzahl Module 12

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja