



KDS563A

12mod kamrail 63 A 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N / 1p+N Quickbusbar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Pooltype	3P+N
----------	------

Afmetingen

Lengte	215 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning Uimp	4000 V
----------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----