




KDS563A

Hřebenová přípojnice 3P+N, 10mm²/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N,L2+N,L3+N)

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Rozměry

Délka	215 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano