



BRS6521019010

socle de geulotte, acier

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	12780 - 12780 mm ²
--------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	39
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	52

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Écisses en références séparées
--------------------------	--------------------------------

Equipement

Écisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Fiche technique du produit

BRS6521019010

Illustrations | dessins

