



FL387B

Stahlblechtür L750 H1050 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1050 mm
Breite	750 mm
Tiefe	35 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Schlosstür
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	3-Kant 8 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	1
---------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----