



FP94W0N

Wandlerschrank, universN, 1400 x 1050 x 205 mm, ohne Wechselplatte

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Isolationsspannung U _i	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	200 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
----------------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Abbildungen | Zeichnungen

