



WH36223200C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S5/1p/0-1-2-3/IP21 Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3