



WH36186805A

**robusto Schließtaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder +IP55-Front für Kombin. Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	400 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	85.2 mm
Einbautiefe	58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz
-------------------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja