



SN216

Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

