



GE20113020

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matières

Couleur Rouge signalisation

Code RAL 3020

Finition de la surface Mat

Matière Polyamide (PA)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 50 mm

Largeur 120 mm

Profondeur 54 mm

Nombre d'unités 2

Raccordement

Type de connexion / prise Borne enfichable
Wago Winsta

Section du conducteur flexible sans manchon
d'extrémité de fil 1,5 - 2,5 mm²

Installation, montage

Montage sur Montage avant pour conduit mural

Connectivité

Type de montage Modulaire

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre No

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Pré-équipé avec 2x prises Schuko

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Identification

Avec inscription No

Textes

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

