



GE20113020

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Rouge signalisation
Code RAL	3020
Finition de la surface	Mat
Matière	Polyamide (PA)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	50 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	54 mm
Nombre d'unités	2

Raccordement

Type de connection / prise	Borne enfichable Wago Winsta
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, montage

Montage sur	Montage avant pour conduit mural
-------------	----------------------------------

Connectivité

Type de montage	Modulaire
-----------------	-----------

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Oui
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	No
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Pré-équipé avec	2x prises Schuko

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
------------------------------	----

Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

