




GE20113020

Ecoline contactdoos penaaarde 2-v, Wago, frontmontage, rood

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Verkeersrood
RAL-kleur	3020
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	54 mm
Aantal eenheden	2

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem Wago Winsta
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,5 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot frontmontage
---------------	-----------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Ja
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	2x contactdozen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

